



EBM AIRLESS

小自 15 毫升、大至 500 毫升的内袋真空瓶，帮助洗护、以及护肤保养品牌开发多样化容量、不含防腐剂或添加剂的配方选择。



『挤出吹塑成型』可以是真空瓶或常压瓶。两者均有良好的化学兼容性和抗冲击性，具有无限的瓶身设计和涂饰可能性。每个**EBM AIRLESS 内袋真空瓶**都有一个会随着料体的使用减少而逐渐内缩的抗氧化真空内袋，防止料体与空气接触，并保持产品品质的良好状态。

因为无需担心与空气的接触而造成变质，EBM AIRLESS 内袋真空瓶可让品牌将一般市面常见的个人护肤用品转化升级为不含防腐剂或添加剂的环保、天然、有机的洁净美容产品搭。配真空泵或喷雾器使用，EBM AIRLESS 内袋真空瓶可完美匹配各种不同粘度的水性或油性配方产品。

质轻、更可靠、且具有成本竞争力。

挤出吹塑成型 EBM Airless 内袋真空瓶，无需组装，并且比一般的活塞式真空瓶减少70%的塑料使用。

ECO

减少 70% 的塑料使用量。
增加 30% 的充填量。



EBM AIRLESS 内袋真空瓶

- 1 瓶身
- 2 真空泵头
- 3 内袋



一般的活塞式真空瓶

- 1 瓶身
- 2 瓶身内活塞
- 3 底座
- 4 真空压头
- 5 活塞

Recyclability

符合美国和欧洲包装设计规范，
使用后可直接回收，
无需拆解瓶身。






EBM AIRLESS 内袋真空瓶

- ✓ 易于回收。
- ✓ 不含防腐剂的护肤配方。
- ✓ 使用再生塑料制成的容器。
- ✓ 可360°倒置使用。
- ✓ 接近零残留，可用到最后一滴。

EBM Airless (挤出吹塑成型) 内袋真空瓶的材质


再生塑料真空瓶 ▶ 采用 PCR PE 以及 PCR PP | 海废再生塑料真空瓶 ▶ 采用回收废弃海事用具及渔网的再生 PE



EBM Airless Bottle

SRA-BCF-180-B + 喷雾头 / 泵头
2 层结构，内层为真空内袋

- ★ 内袋真空瓶
- 瓶身重量：23 g
- 满容量：186 ml
- ★ 再生塑料 PCR
- ★ 无需吸管
- ★ 360° 倒置使用
- ★ 延长商品保质期
- ★ 配方不含防腐剂



EBM Bottle


SRB-A160A-B 单层常压瓶结构
+ 喷雾器 / 泵头 / 旋盖

- 一般常压瓶，非真空
- ★ 瓶身重量：19 g
- 满容量：186 ml
- ★ 再生塑料 PCR
- 使用吸管
- 一般的商品保质期
- 配方使用防腐剂

真空保护，使用植物萃取天然成分升级产品，选用 **EBM Airless** 内袋真空瓶。

EBM 真空喷雾瓶

- ✓ 救发免冲洗、蓬松喷雾
- ✓ 天然爽肤喷雾
- ✓ SPF 50 矿物防晒喷雾
- ✓ 身体喷雾保湿精华
- ✓ 草本除臭喷雾



EBM 真空按压瓶

- ✓ 有机洗发露
- ✓ 植物基沐浴露
- ✓ 海洋友善防晒霜
- ✓ 无水保湿修护膏
- ✓ 植萃除臭身体膏