

Superfine Mist Sprayers

极细致喷雾头，可有效扩散液体分子，呈现轻柔的雾状。
适合用于保湿喷雾、护发喷雾、定妆喷雾，多样化的用途。

极细致喷雾的喷雾范围



3种瓶口尺寸




- 耐化性佳且耐用。
- 符合欧盟标准，不含POM的喷雾头。
- 可与多种配方搭配使用，可达到超细致雾化效果。
- 可使用再生塑胶 PCR 制成，以及真空喷雾头。

造就知名品牌香水的香水喷雾器。

Fragrance Sprayers

挑选合适的香水喷雾泵



出液量

0.04 ~ 0.15 cc

封口

抓口压接式 crimp
无抓口压接式 crimpless

牙口尺寸

FEA10 / FEA13 / FEA15
FEA18 / FEA20 / FEA24



适用于各种高低粘度，多样化的护肤洁肤用品。

Back Suction PUMPS

回吸式泵头的内部输液通道的设计，可承受温度变化测试和使用测试。既耐用又具有高度耐化性。



值得信赖
的包装

SR Packaging 的回吸式泵头，针对低粘度液体或油类液体，达到了期待的使用品质。与各国品牌合作的卸妆液、洁颜油液产品就是最好的证明。

使用零失败

赢得消费者信任

出流量 0.7 cc / 1 cc

专利 200920213472.X




- ✓ 吸回料体。
- ✓ 出料口无残留。
- ✓ 不会滴落到瓶身上。

适用于卸妆液、清洁油以及各种油性护肤品。


居家使用或旅行组护肤用品



18/410, 20/410, 24/410
出流量 0.2 cc



24/410
出流量 1 cc



外置弹簧
(塑料阀代替金属珠)

塑胶阀门取代了传统泵头内部的钢珠，以确保产品不会与金属接触。